


三、現場狀況：



薄膜組在 MBR 槽池中擺設狀況，使用型號為 ES200 R2 總共六組。



MBR 槽池中其他配管情形，MBR 槽池池深為 500m，有效水深為 450m，其中利用液位計來控制過濾幫浦和調整池幫浦的運作。



MBR 池中進水情形，池中污泥濃度極高，可達到 15000mg/L。旁邊的黑色桶子為清洗藥槽，裝有 NaOCl，大約每四到六個月需清洗膜片一次，利用重力將漂白水送入膜組中，一次清洗時間約兩小時。